

**Weldonelement star, Voor nominale Ø d: 12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 335740 12 |
| GTIN | 4045197801708 |
| Artikelklasse | 32P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische houder gehard en geslepen, met **snelkoppeling**. Vierkant aan de binnenzijde voor opname van de tap resp. overbrenging van het draaimoment. Een klemmechanisme voorkomt het uittrekken van de tap.

Twee meeneemvlakken met een verspringing van 180° en 10 mm.

Voordeel:

- **Aantrekkelijk geprijsde oplossing.**
- **Stabiele, slanke uitvoering.**
- **Variatie van de span- resp. afkoppellengtes.**

Toepassing:

Voor opname van de tap o.a. in een weldonhouder.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------|
| Verstelafstand V | 10 mm |
| Spanbereik d | 12 mm |
| Buiten-Ø D | 20 mm |
| Afkoppellengte A | 52 mm |
| Totale lengte L | 54 mm |
| Producttype | Taphouder |

