



## Stroom-spanningstester, Type: 755-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	473220 755-2
GTIN	4029547013935
Artikelklasse	47B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Ergonomische kunststof behuizing** met antislipping, met rubber beklede greepzone en meetpenhouder. **Volautomatische meting van stroom, spanning, weerstand.** Testpennen verwisselbaar. Geïntegreerde zaklamp voor het verlichten van het meetpunt.

#### Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Toepassing:

Voor een professionele spannings- en polariteitstest en stroommeting. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten). Bovendien eenpolige fasetest en draaiveldmeting. Toegestaan voor spanningstest op installaties tot 1000 V.

#### Norm:

**DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.**

#### Levering:

Incl. batterijen nr. 081561 gr. LR3, meetpunten en meetpuntopzetstukken.

### Technische beschrijving

Meetpuntverlichting	ja
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Wisselspanning AC	6 V - 1000 V
Gelijkspanning DC	6 V - 1000 V
Doorgangsmeting	ja
Wisselstroom AC	0,1 - 200 A
Weergavebereik	4000
IP-klasse	IP 64
Kalibratie	I4
Weerstand	1 $\Omega$ - 100 k $\Omega$
Fasetest	ja
Test draaiveldrichting	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Multimeter

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D
KalibratieStroomtang Type D	027050 D

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------