



Multimeter, Type: 760-1



Bestelgegevens

Bestelnummer	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing met grote, verlichte LCD-weergave en met rubber beklede greepzone. **Automatische herkenning van de meeteenheid aan de hand van de busbezetting. Automatische instelling van het meetbereik en het meettype (AC/DC). Eenvoudige bediening met verlichte functietoetsen waardoor fouten worden voorkomen.**

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor een breed toepassingsbereik in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en meetkabels.

Technische beschrijving

Gelijkspanning DC	0,1 mV - 600 V
Gelijkstroom DC	1 mA - 10 A
Diodetest	ja
Overspanningscategorie	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Weerstand	0,1 - 40 MΩ
Frequentie	0,001 Hz - 512 kHz
Capaciteit	0,001 nF - 100 μF
IP-klasse	IP 64
Doorgangsmeting	ja
Basisnauwkeurigheid	0,8 %
Wisselspanning AC	0,1 mV - 600 V
Wisselstroom AC	1 mA - 10 A
Kalibratie	I3
Weergavebereik	4000
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3
DAkkS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------