



Multimeter, Type: 760-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing met grote, verlichte LCD-weergave en met rubber beklede greepzone. **Automatische herkenning van de meeteenheid aan de hand van de busbezetting. Automatische instelling van het meetbereik en het meettype (AC/DC). Eenvoudige bediening met verlichte functietoetsen waardoor fouten worden voorkomen.**

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor een breed toepassingsbereik in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en meetkabels. Extra adapter voor thermokoppels type K.

Accessoires:

Temperatuurvoeler nr. 474120 maat OF

Technische beschrijving

Weerstand	0,1 - 60 MΩ
Basisnauwkeurigheid	0,1 %
Frequentie	0,001 Hz - 30 MHz
Gelijkspanning DC	0,1 mV - 600 V
Wisselspanning AC	0,1 mV - 600 V
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
IP-klasse	IP 64
Temperatuur	-20 - 500 °C
Capaciteit	0,001 nF - 30000 μF
Gelijkstroom DC	0,1 μA - 10 A
Kalibratie	I3
Meetmethode	TRUE RMS
Weergavebereik	6000
Wisselstroom AC	0,1 μA - 10 A
Diodetest	ja
Doorgangsmeting	ja
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3
Kalibratie Digitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3

Accessoires

Temperatuurvoeler type K Type OF	474120 OF
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3