



Multimeter, Type: 760-3



Bestelgegevens

Bestelnummer	473310 760-3
GTIN	4029547013966
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing met grote, verlichte LCD-weergave en met rubber beklede greepzone. **Automatische herkenning van de meeteenheid aan de hand van de busbezetting. Automatische instelling van het meetbereik en het meettype (AC/DC). Eenvoudige bediening met verlichte functietoetsen waardoor fouten worden voorkomen.**

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor een breed toepassingsbereik in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 maat LR3 en meetkabels.

Technische beschrijving

Basisnauwkeurigheid	0,1 %
Capaciteit	0,001 nF - 60000 μ F
Gelijkstroom DC	0,1 μ A - 10 A
IP-klasse	IP 64
Weerstand	0,1 - 60 M Ω
Frequentie	0,001 Hz - 60 MHz
Doorgangsmeting	ja
Kalibratie	I3
Weergavebereik	6000
Wisselstroom AC	0,1 μ A - 10 A
Temperatuur	-20 - 500 $^{\circ}$ C
Diodetest	ja
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Meetmethode	TRUE RMS
Gelijkspanning DC	0,1 mV - 1000 V
Wisselspanning AC	0,1 mV - 1000 V
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3
DAkS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3