



Digitale stroomtang, Type: 770-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	473315 770-2
GTIN	4029547013980
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing met grote, verlichte LCD-weergave en met rubber beklede greepzone. **Uniek grijpmechanisme** vergemakkelijkt het werken op krappe meetplaatsen. **Automatische instelling van het meetbereik en het meettype (AC/DC)**. Met μ A-meetbereik voor meting van ionisatiestromen (met meetkabels).

Toepassing:

Geschikt voor een breed toepassingsbereik in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsoren van fouten).

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 LR3 en meetkabels. extra adapter voor thermokoppels type K.

Technische beschrijving

Gelijkspanning DC	1 mV - 600 V
Weergavebereik	4000

Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Frequentie	0,001 Hz - 10 kHz
Weerstand	0,1 - 40 MΩ
Meetmethode	TRUE RMS
Wisselspanning AC	1 mV - 600 V
Gelijkstroom DC	0,1 A - 400 A
Basisnauwkeurigheid	0,8 %
Wisselstroom AC	0,1 A - 400 A
Doorgangsmeting	ja
Diodetest	ja
Capaciteit	0,001 μF - 100 μF
Temperatuur	-20 - 500 °C
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	3 × Nr. 081561 gr. LR3
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D
KalibratieStroomtang Type D	027050 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------