



Digitale stroomtang, Type: 770-3



Bestelgegevens

Bestelnummer	473315 770-3
GTIN	4029547013997
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing met grote, verlichte LCD-weergave en met rubber beklede greepzone. **Uniek grijpmechanisme** vergemakkelijkt het werken op krappe meetplaatsen. **Automatische instelling van het meetbereik en het meettype (AC/DC)**. Met μA -meetbereik voor meting van ionisatiestromen (met meetkabels). Gegevensoverdracht via bluetooth en testo Smart Probes-app (systeemvereisten: iOS 8.3 resp. Android 4.3 of nieuwer / bluetooth 4.0). Vermogensmeting.

Toepassing:

Geschikt voor een breed toepassingsbereik in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten).

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 LR3 en meetkabels.

Technische beschrijving

Weerstand	0,1 - 60 M Ω
-----------	---------------------

Meetmethode	TRUE RMS
Frequentie	0,001 Hz - 10 kHz
Weergavebereik	6000
Gelijkstroom DC	0,1 A - 600 A
Gelijkspanning DC	1 mV - 600 V
Wisselstroom AC	0,1 A - 600 A
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Basisnauwkeurigheid	0,1 %
Wisselspanning AC	1 mV - 600 V
Doorgangsmeting	ja
Diodetest	ja
Vermogensmeting	ja
Capaciteit	0,001 μ F - 60000 μ F
Temperatuur	-20 - 500 °C
Aantal inbegrepen batterijen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	3 \times Nr. 081561 gr. LR3
Kalibratie	I4
Producttype	Stroomtang

Dienstverlening

KalibratieStroomtang Type D	027050 D
DAkkS-kalibratieStroomtang Type D	027060 D

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------