



## Spanningstester, Type: 750-2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	473210 750-2
GTIN	4029547013904
Artikelklasse	47B

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Robuuste kunststof behuizing en ergonomisch gevormde handgreep, met antislipping voor veilig werken zonder risico van wegglijden. **Overzichtelijk 360°-display** met lichtgeleider.

**Geïntegreerde zaklamp** voor het verlichten van het meetpunt.

**Functie:**

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Voor een professionele spannings-, doorgangs- en polariteitstest in meerdere stappen. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties, service (opsporen van fouten). Met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar).

**Norm:**

**DIN EN 61243-3 und CAT III**

**Levering:**

Incl. batterijen nr. 081561 maat LR3, testpenbescherming en meetpenopzetstukken.

### Technische beschrijving

Weergavebereik AC	12 - 690 V
Meetpuntverlichting	ja
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Test draaiveldrichting	100 – 690 V
Weergavebereik DC	12 - 690 V
Fasetest	100 – 690 V
Doorgangsmeting	akoestisch / led tot 500 kΩ
IP-klasse	IP 64
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom	ja
Kalibratie	I1
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Spanningstester

## Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------