



Spanningstester, Type: 750-3



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 473210 750-3 |
| GTIN | 4029547013911 |
| Artikelklasse | 47B |

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kunststof behuizing en ergonomisch gevormde handgreep, met antislipping voor veilig werken zonder risico van wegglijden. **Overzichtelijk 360°-display** met lichtgeleider.

Geïntegreerde zaklamp voor het verlichten van het meetpunt.

Extra LCD-weergave van de actuele meetwaarde.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, doorgangs- en polariteitstest in meerdere stappen. Geschikt voor werkzaamheden in de elektrotechniek, industrie, voor reparaties, service (opsporen van fouten). Met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar).

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

Levering:

Incl. batterijen nr. 081561 maat LR3, testpenbescherming en meetpenopzetstukken.

Technische beschrijving

| | |
|---|------------------------------|
| Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| Fasetest | 100 – 690 V |
| Doorgangsmeting | akoestisch / led tot 500 kΩ |
| Weergave | LCD |
| Test draaiveldrichting | 100 – 690 V |
| Weergavebereik AC | 12 - 690 V |
| IP-klasse | IP 64 |
| Weergavebereik DC | 12 - 690 V |
| Meetpuntverlichting | ja |
| Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom | ja |
| Kalibratie | I1 |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081551 LR3 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Producttype | Spanningstester |

Dienstverlening

| | |
|--|----------|
| KalibratieSpanningstester Type S | 027120 S |
| DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S | 027160 S |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|