



Elektronica-platbektang, Totale lengte: 115mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	727195 115
GTIN	4003773024835
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Doorgestoken precisiescharnier. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Grepen met meercomponenten-bekleding zwart/grijs, elektrisch afleidend. **ESD-veilig**. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig afgebraamd.

Toepassing:

Voor fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

Norm:

DIN ISO 9655

Materiaal:

Kogellagerstaal, oliegehard.

Opmerking:

Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Kopbreedte	9,5 mm
totale lengte	115 mm
Uitvoering bekken	binnenzijde glad geslepen
Beklengte	22,5 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Bekvorm	plat, recht

Norm	DIN ISO 9655
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Kogellagerstaal
Oppervlak	spiegelgepolijst
met openingsveer	ja
Producttype	Platbuigtang