

**Elektronica-punttang, 45° gebogen, Totale lengte: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	727192 115
GTIN	4003773040736
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spiegelpolitoer, daardoor geen storingen in het schakelcircuit door afbladderend chroom. Doorgestoken precisiescharnier. Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening. Glad geslepen grijpvlakken. Kanten zorgvuldig afgebraamd. Grepen met meercomponenten-bekleding.

**Toepassing:**

Voor fijne montagewerkzaamheden, bijvoorbeeld in elektronica en fijnmetaalbewerking.

**Norm:**

DIN ISO 9655

**Materiaal:**

Kogellagerstaal, oliegehard.

**Opmerking:**

Andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Kopbreedte	9,5 mm
totale lengte	115 mm
Beklengte	22,5 mm
Bekvorm	spits toelopend, 45° gebogen
Norm	DIN ISO 9655
Uitvoering bekken	binnenzijde glad geslepen

Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Kogellagerstaal
Oppervlak	spiegelgepolijst
met openingsveer	ja
Producttype	Halfronde tang