



Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/7mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 40/7
GTIN	2050001942012
Artikelklasse	250

Technische beschrijving

Ø D ₃	33 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Maximale snijdiepte a _{p max}	1 mm
Aantal snijkanten Z	7
Opnameboring-Ø	16 mm
Inwendige koeling	ja
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	73 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	78 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	31,3 mm
Raminghoek α _{max}	0,55 graden

Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------