

Garant**Kunststofzijsnijtang 15° gebogen, KW, Totale lengte: 130 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725500 130
GTIN	4045197166395
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, braamvrije snede. Kop gepolijst, armen met kunststof bekleed en met openingsveer.

Kop 15° gebogen. Verstelbare aanslagschroef vermindert slijtage van de snijkanten.

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen (**niet voor metaal**).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Snijhoek: Zonder facet

Technische beschrijving

totale lengte	130 mm
Snijhoek	Zonder facet
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	Gepolijst
Kop	15° gebogen
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja

voor kunststoffen	ja
Verstelbare aanslagschroef	ja
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Stelschroef voor kunststofzijsnijtang Type 135	725512 135
Veer voor kunststofzijsnijtang Type 135/160	725510 135/160