

Garant**Kunststofzijsnijtang 15° gebogen, KW, Totale lengte: 190 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	725500 190
GTIN	4045197166418
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Snijkanten zonder snijhoek voor een vlakke, braamvrije snede. Kop gepolijst, armen met kunststof bekleed en met openingsveer.

Kop 15° gebogen. Verstelbare aanslagschroef vermindert slijtage van de snijkanten.

Toepassing:

Voor het vlak afsnijden van aangegoten kunststof delen (**niet voor metaal**).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Snijhoek: Zonder facet

Technische beschrijving

totale lengte	190 mm
Snijhoek	Zonder facet
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	Gepolijst
Kop	15° gebogen
Productnaamattribuut	KW
met openingsveer	ja

voor kunststoffen	ja
Verstelbare aanslagschroef	ja
Producttype	Snijdende tang

Accessoires

Veer voor kunststofzijsnijtang Type 180	725510 180
Stelschroef voor kunststofzijsnijtang Type 180	725512 180