

**Werkplatform met inklapbare poten, Platformhoogte: 700 mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 966540 700    |
| GTIN          | 4045197801760 |
| Artikelklasse | 92L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Treden van aluminium en platform van aluminium traanplaat. Inklapbare kunststof antislipschoenen.

**Norm:****Gemäß DIN EN 131.**

Klimtechniek draagvermogen: 150 kg

Werkhoogte ca.: 2,7 m

Platformhoogte zonder leuning: 0,7 m

Platformbreedte: 1730 mm

Platformdiepte: 290 mm

Gewicht: 10,3 kg

**Technische beschrijving**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Werkhoogte ca.                | 2,7 m          |
| Platformdiepte                | 290 mm         |
| Platformbreedte               | 1730 mm        |
| Gewicht                       | 10,3 kg        |
| Platformhoogte zonder leuning | 0,7 m          |
| Klimtechniek draagvermogen    | 150 kg         |
| Producttype                   | Platformladder |

