


Garant**Centrische machineklem, neutraal, Bekbreedte A: 80mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360133 80
GTIN	4045197801296
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

Centrische machineklem voor flexibel gebruik.

- **Absolute bedrijfszekerheid door inkapseling.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm.**
- **Variabele centruminstelling $\pm 0,02$ mm.**
- **Geharde functievlakken.**
- **Robuust, van gereedschapsstaal, oppervlaktebescherming d.m.v. korte nitrering.**

Voordeel:

Multifunctioneel.

- **Flexibel lichtgewicht.**

Toepassing:

Ideaal voor de 5-zijdige bewerking, ideaal bij het spannen van onbewerkte delen.

T.b.v.:

Direct op machinetafel, wisselpallet of 3-voudige console nr. 360156.

Levering:

Inclusief dop nr. 642700 gr. E12.

Inclusief 2 spanklemstukken.

Accessoires:

Spanbektypes nr. 360135 – 360151.

Technische beschrijving

Spankracht tot maximaal	17 kN
Breedte	80 mm
Slag	22 mm
Bekbreedte A	80 mm
Hoogte	50,2 mm
Lengte	110 mm
Draaimoment	40 Nm
Gewicht	2,5 kg
Geschikt voor kleurcode	ZC 80
Producttype	Machineklem

Accessoires

Grip-opzetbekken, paar Voor type 80	360143 80
HM-opzetbekken, paar Voor type 80	360135 80
HM-opzetbekken, paar Voor type 80	360138 80
Prismabekken, paar Voor type 80	360148 80
HM-opzetbekken, paar Voor type 80	360136 80
Opzetbekken, paar, zacht Voor type 80	360145 80
Grip-opzetbekken, paar Voor type 80	360142 80
Grip-opzetbekken, paar Voor type 80	360140 80
Opzetbekken, paar, zacht Voor type 80	360146 80
HM-opzetbekken, paar Voor type 80	360137 80
Grip-opzetbekken, paar Voor type 80	360141 80