


**Garant****Centrische machineklem, neutraal, Bekbreedte A: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360133 120
GTIN	4045197801906
Artikelklasse	310

**Omschrijving****Uitvoering:**

Centrische machineklem voor flexibel gebruik.

- **Absolute bedrijfszekerheid door inkapseling.**
- **Hoge herhalingsnauwkeurigheid 0,02 mm.**
- **Variabele centruminstelling  $\pm 0,02$  mm.**
- **Geharde functievlakken.**
- **Robuust, van gereedschapsstaal, oppervlaktebescherming d.m.v. korte nitrering.**

**Voordeel:**

Multifunctioneel.

- **Flexibel lichtgewicht.**

**Toepassing:**

Ideaal voor de 5-zijdige bewerking, ideaal bij het spannen van onbewerkte delen.

**T.b.v.:**

Direct op machinetafel, wisselpallet of 3-voudige console nr. 360156.

**Levering:**

Inclusief dop nr. 642700 gr. E12.

Inclusief 2 spanklemstukken.

**Accessoires:**

Spanbektypes nr. 360135 – 360151.

**Technische beschrijving**

Slag	25 mm
Breedte	120 mm
Draaimoment	60 Nm
Spankracht tot maximaal	25,5 kN
Hoogte	50,2 mm
Lengte	130 mm
Gewicht	5,1 kg
Bekbreedte A	120 mm
Geschikt voor kleurcode	ZC120
Producttype	Machineklem

---

## Accessoires

Grip-opzetbekken, paar Voor type 120	360143 120
HM-opzetbekken, paar Voor type 120	360136 120
HM-opzetbekken, paar Voor type 120	360138 120
HM-opzetbekken, paar Voor type 120	360135 120
Prismabekken, paar Voor type 120	360148 120
Grip-opzetbekken, paar Voor type 120	360141 120
Opzetbekken, paar, zacht Voor type 120	360145 120
Grip-opzetbekken, paar Voor type 120	360140 120