



## Digitale werkplaatsschuifmaat IP67 met meetpunten, Meetbereik: 600mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	415365 600
GTIN	2050001949646
Artikelklasse	46P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zeer grote, contrastrijke LCD-weergave. Cijferhoogte 8 mm resp. 14 mm (vanaf maat 500 mm). Met preset (standaardmaatinstelling). De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498948 maat USB2.

### Technische beschrijving

Maximale afwijking	0,04 mm
Aflezing	0,01 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aflezing	0,0005 inch
Kalibratie	A1
Beklengte	150 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000

## Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032