

**HM-betonboor 'CYL-3', Boor-Ø: 3,5 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786005 3,5
GTIN	3165140462266
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 40 mm

totale lengte: 70 mm

Schacht-Ø: 3,5 mm

Technische beschrijving

Boor-Ø	3,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø	3,5 mm
totale lengte	70 mm
Spiraallengte	40 mm
Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Toepassing met slag / geen slag	Klopboor
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor