

**HM-betonboor 'CYL-3', Boor-Ø: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	786005 11
GTIN	3165140186780
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:**

Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.

Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

Toepassing:

Vooral voor het **boren van pluggaten met klopboormachines** in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.

Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek. Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 90 mm

totale lengte: 150 mm

Schacht-Ø: 11 mm

Technische beschrijving

Spiraallengte	90 mm
Schacht-Ø	11 mm
Boor-Ø	11 mm
totale lengte	150 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijmateriaal	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Toepassing met slag / geen slag	Klopboor
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Steenboor