

**Universele HM-boren 'CYL-9', Boor-Ø: 6 mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 787005 6      |
| GTIN          | 3165140044820 |
| Artikelklasse | 76K           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor** exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal.

**Toepassing:**

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **wapeningsijzer in beton.**

**Opmerking:**

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 60 mm

totale lengte: 100 mm

**Technische beschrijving**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| totale lengte                   | 100 mm          |
| Boor-Ø                          | 6 mm            |
| Spiraallengte                   | 60 mm           |
| Aantal snijkanten Z             | 2               |
| Snijmateriaal                   | HM              |
| Toepassing met slag / geen slag | geen klopboren  |
| Schacht                         | Cilinderschacht |
| Producttype                     | Universele boor |

