

**Universele HM-boren 'CYL-9', Boor-Ø: 10 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	787005 10
GTIN	3165140044875
Artikelklasse	76K

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor** exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **wapeningsijzer in beton.**

Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 80 mm

totale lengte: 120 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Boor-Ø	10 mm
totale lengte	120 mm
Spiraallengte	80 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

