



Universele HM-boren 'CYL-9', Boor-Ø: 12 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	787005 12
GTIN	3165140044882
Artikelklasse	76K

Omschrijving

Uitvoering:

HM-plaat **met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centrepunt zorgt voor** exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:

- **plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.**
- **tegels, keramiek, marmer, glas.**
- **wapeningsijzer in beton.**

Opmerking:

- **Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!**
- **Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.**

Schacht: Cilinderschacht

Spiraallengte: 90 mm

totale lengte: 150 mm

Technische beschrijving

Spiraallengte	90 mm
Aantal snijkanten Z	2
totale lengte	150 mm
Boor-Ø	12 mm
Snijmateriaal	HM
Toepassing met slag / geen slag	geen klopboren
Schacht	Cilinderschacht
Producttype	Universele boor

