

Klauke®**Grote perstang, Type: K05SYNCRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Artikelklasse	76C

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop met overbrenging en ingebouwde, draaibare profielschijven. Buisarmen met kunststof handgrepen. Actieve doorsnede zichtbaar op de profielschijven. Profielschijfverstelling door bediening met één hand. Gegarandeerd betrouwbare doorsnedetoewijzing door gesynchroniseerde profielschijfverstelling. Met ergonomische 2-componentengreep en beschermnok aan beide zijden.

Toepassing:

Voor niet-geïsoleerde **buiskabelschoenen** en **buisverbinders** (normale uitvoering).

Opmerking:

Niet geschikt voor perskabelschoenen volgens DIN en voor Franse CNF-kabelschoenen. Perstangen voor DIN- en Franse CNF-kabelschoenen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor draaddoorsnede	6 - 50 mm ²
totale lengte	390 mm
Gewicht	1,2 kg
Producttype	Krimptang

Accessoires

Reserve-persbekken, set Type K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO