

**Garant****RC.X 1204, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260650 HB7020
GTIN	4045197801869
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

RC.X 1204 HB7020 Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	HB7020
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RCMX 1204
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien