

**Combidisc® Schuurschijf Diamant, Ø 50,8 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554033 120
GTIN	4007220750490
Artikelklasse	55G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld. Slijpschijven met diamantkorrel (D) voor **zeer harde materialen** zoals hardmetaal, glas, keramiek, CFK/GFK en coatings ter bescherming tegen slijtage (zoals email). Toepassing op harde of middelharde steunschijven.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Schijf-Ø	50,8 mm
komt overeen met korrelgrootte	126 µm
Slijpmiddel	Diamant

Slijpmiddelaanduiding	D
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	7500 min ⁻¹
Producttype	Schuurschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Ti	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Kunststof steunschijf schacht-Ø 6 mm Buiten-Ø 50 mm	554090 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddel Buiten-Ø 50 mm	554092 50
Rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmmiddelhard Buiten-Ø 50 mm	554093 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmhard Buiten-Ø 50 mm	554089 50
rubber steunschijf schacht-Ø 6 mmzacht Buiten-Ø 50 mm	554091 50