



Boormachine met twee standen, Type: 720554



Bestelgegevens

Bestelnummer	075150 720554
GTIN	4014586882512
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Compacte handboormachine met twee standen voor boren, verzinken, draadsnijden en schroeven.**
- **Traploze elektronische toerentalinstelling voor gedoseerd aanboren en schroeven.**
- **Integraalschakelaar met omschakelaar voor rechts-/linksom draaien voor comfortabele bediening.**

Vertand extra handvat voor een goede grip (vormsluiting).

Voordeel:

Traploze elektronische toerentalinstelling.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder met spankrachtbeveiliging, 1 extra handvat.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor-Ø in hout 2e versnelling	25 mm
Wattage	500 W
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	35 mm
Fabrikantnummer	BOP 10-2

Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	10 mm
Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Maximale spiraalboor-Ø in staal 2e versnelling	8 mm
Gewicht	2 kg
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Toerentalbereik 1e stand	0 - 700 min ⁻¹
Toerentalbereik 2e stand	0 - 2250 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16