



Boormachine met twee standen, Type: 720555



Bestelgegevens

Bestelnummer	075150 720555
GTIN	4014586882567
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Compacte handboormachine met twee standen voor boren, verzinken, draadsnijden en schroeven.**
- **Traploze elektronische toerentalinstelling voor gedoseerd aanboren en schroeven.**
- **Integraalschakelaar met omschakelaar voor rechts-/linksom draaien voor comfortabele bediening.**

Vertand extra handvat voor een goede grip (vormsluiting).

Voordeel:

Traploze elektronische toerentalinstelling.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder met spankrachtbeveiliging, 1 extra handvat.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.

Technische beschrijving

Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm
Gewicht	2 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	37 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal 2e versnelling	10 mm

Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	13 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Fabrikantnummer	BOP 13-2
Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Wattage	550 W
Maximale spiraalboor-Ø in hout 2e versnelling	27 mm
Toerentalbereik 1e stand	0 - 680 min ⁻¹
Toerentalbereik 2e stand	0 - 2200 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boormachine, BE 75-16