

**HOLEX****Lamellenslijpers Vlies / linnen, grof, Kop-Ø×kopbreedte: 60X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554910 60X50
GTIN	4045197803757
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Door de combinatie met schuurlinnen wordt het **slijpeffect** van het vlies **versterkt**. Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	60 mm
Aanbevolen toerental	5000 min <sup>-1</sup>
Kopbreedte	50 mm
Schacht-Ø	6 mm
Maximaal toerental	9000 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelvergelijking	100 / 80
Fijnheidsgraad	grof

Productnaamattribuut	grof
Producttype	Lamellenslijpers

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		