

**Lamellenslijpers Vlies / linnen, fijn, Kop-Ø×kopbreedte: 40X20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 554930 40X20 |
| GTIN | 4045197803771 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap. Door de combinatie met schuurlinnen wordt het **slijpeffect** van het vlies **versterkt**. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Maximaal toerental | 14000 min ⁻¹ |
| Aanbevolen toerental | 7500 min ⁻¹ |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Kopbreedte | 20 mm |
| Kop-Ø | 40 mm |
| Slijpmiddelaanduiding | A |
| Korrelvergelijking | 280 / 240 |
| Fijnheidsgraad | fijn |

| | |
|----------------------|------------------|
| Productnaamattribuut | fijn |
| Producttype | Lamellenslijpers |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | beperkt geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | geschikt | | |
| Lakken | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |