


**Lamellenslijpers Vlies (SiC), fijn, Kop-Ø×kopbreedte: 40X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554973 40X20
GTIN	4045197804013
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

waaivormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-Ø 6 mm.

De scherpe siliciumcarbide-korrel (SiC) zorgt voor een agressief schuurgedrag en een **licht glanzende afwerking**.

Toepassing:

voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	14000 min ⁻¹
Kop-Ø	40 mm
Kopbreedte	20 mm
Aanbevolen toerental	7500 min ⁻¹
Schacht-Ø	6 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelvergelijking	280
Fijnheidsgraad	fijn
Productnaamattribuut	fijn
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		