


**Lamellenslijpers Vlies (SiC), fijn, Kop-Ø×kopbreedte: 60X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554973 60X30
GTIN	4045197804020
Artikelklasse	52E

**Omschrijving****Uitvoering:**

waaivormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-Ø 6 mm.

De scherpe siliciumcarbide-korrel (SiC) zorgt voor een agressief schuurgedrag en een **licht glanzende afwerking**.

**Toepassing:**

voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

**Technische beschrijving**

Kopbreedte	30 mm
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	60 mm
Maximaal toerental	9000 min <sup>-1</sup>
Aanbevolen toerental	5000 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddel	Siliciumcarbide

Slijpmiddelaanduiding	SiC
Korrelvergelijking	280
Fijnheidsgraad	fijn
Productnaamattribuut	fijn
Producttype	Lamellenslijpers

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		