


Garant**Lamellenslijpers (CER), Korrel 80, Kop-Ø×kopbreedte: 60X30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554160 60X30
GTIN	4045197803825
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.
Slijplamellen bestrooid met **keramische korrel (CER)**.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technische beschrijving

Kopbreedte	30 mm
Maximaal toerental	12700 min ⁻¹
Korrelgrootte	80
Kop-Ø	60 mm
Aanbevolen toerental	8000 min ⁻¹
Schacht-Ø	6 mm
Slijpmiddel	Keramische korrel (CER)

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
Productnaamattribuut	Korrel 80
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		