

HOLEX**Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk, Maximaal draaimoment: 50Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657277 50
GTIN	4045197804143
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, eenarmige momentsleutel, instelbaar via micrometerschaal, met beveiliging tegen onbedoeld verstellen.

Basisapparaat met vierkant-opname (zonder opzetstuk). Bijbehorende opzetstukken nr. 657582 – 657950.

Maateenheden: Nm, lbfft.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een 'dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor kleine tot middelgrote series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

$\pm 3\%$ van de weergegeven waarde.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	50 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Gewicht	700 g
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,5 Nm
Weergave	analoog
Draaimomentbereik	10 - 50 Nm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Meetmethode	Draaimoment
Feedback	ontkoppelend
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	206 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Norm	DIN EN ISO 6789
Aansluitingsvorm	voor opzetstukken (rechthoekige opname)
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	237 mm
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	31,8 mm
Totale lengte L	335 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch

Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400

Accessoires

Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-1/4 inch	657630 1-1/4
Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-1/4 inch	657582 1-1/4
Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-1/2 inch	657582 1-1/2
Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-3/8 inch	657582 1-3/8
Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-3/8 inch	657630 1-3/8
Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-1/2 inch	657630 1-1/2