

HOLEX**Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk, Maximaal draaimoment: 100Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657277 100
GTIN	4045197804150
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, eenarmige momentsleutel, instelbaar via micrometerschaal, met beveiliging tegen onbedoeld verstellen.

Basisapparaat met vierkant-opname (zonder opzetstuk). Bijbehorende opzetstukken nr. 657582 – 657950.

Maateenheden: Nm, lbfft.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een 'dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor kleine tot middelgrote series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

$\pm 3\%$ van de weergegeven waarde.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Weergave	analoog
Opname voor opzetstuk	14×18 mm
maximaal draaimoment	100 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 Nm
Gewicht	800 g
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Draaimomentbereik	20 - 100 Nm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	287 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	247 mm
Aansluitingsvorm	voor opzetstukken (rechthoekige opname)
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	40 mm
Totale lengte L	380 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Feedback	ontkoppelend
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch

Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400

Accessoires

Opzetratel Type aandrijfviervkant 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Opzetratel Aandrijfviervkant 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Opzetratel Type aandrijfviervkant 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfviervkant 2-1/2 inch	657582 2-1/2
Opzetratel met uitwerper Type aandrijfviervkant 2-1/2 inch	657580 2-1/2