

**Momentsleutel zonder schaal, maximaal draaimoment: 50Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657352 50
GTIN	4045197804181
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Vast ingebouwde ratel met niet te verliezen doorsteekvierkant voor **rechtson en linksom aanhalen**.

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is deze meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

$\pm 3\%$ van de ingestelde waarde.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Gewicht	1000 g
maximaal draaimoment	50 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Draaimomentbereik	10 - 50 Nm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Meetmethode	Draaimoment
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback	ontkoppellend
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	328 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	209 mm
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
InstellingMomentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET

Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000

Accessoires

Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 60 Nm	654460 60
Reservedelen-assortiment voor ratels Aandrijfvierkant 3/8 inch	657271 3/8