

**Momentsleutel zonder schaal, maximaal draaimoment: 200Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657352 200
GTIN	4045197804204
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Vast ingebouwde ratel met niet te verliezen doorsteekvierkant voor **rechtson en linksom aanhalen**.

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is deze meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

± 3% van de ingestelde waarde.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
maximaal draaimoment	200 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Gewicht	1200 g
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Draaimomentbereik	40 - 200 Nm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l ₃]	335 mm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Norm	DIN EN ISO 6789
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Feedback	ontkoppelend
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Totale lengte L	459 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
	020020 1000

DAkKS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000

Accessoires

Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 400 Nm	654460 400
Reservedelen-assortiment voor ratels Aandrijfviervkant 1/2 inch	657271 1/2