



Momentsleutel zonder schaal, maximaal draaimoment: 20Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657352 20
GTIN	4045197546012
Artikelklasse	62E

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Met **omschakelbare ratel** en vast vierkant – alleen voor rechtsom aanhalen.

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is deze meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

± 3% van de ingestelde waarde.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gewicht	400 g
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
maximaal draaimoment	20 Nm
Draaimomentbereik	4 - 20 Nm
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Feedback	ontkoppeld
Totale lengte L	232 mm
Aflezingsomschakelaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Norm	DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	166 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
--	-------------

Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000

Accessoires

Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 60 Nm	654460 60
Reservedelen-assortiment voor ratels Aandrijfviervkant 1/4 inch	657271 1/4
Draaimomenttester voor momentsleutels 'SmartCheck' Maximaal draaimoment 10 Nm	654650 10