

**Garant****Verzinkboor, HB740, Ø D: 6,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210410 6,3
GTIN	4045197804259
Artikelklasse	21M

**Technische beschrijving**

Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	1,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
voor DIN-cilinderkopbouten	M3
Koplengte l	16 mm
Verzink-Ø	6,3 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Schacht-Ø	7,2 mm
Snijlengte	6,2 mm
Serie	TopCut
Opnamegrootte	10 mm
Coating	TiAlN
Soort	HB740
Snijmateriaal	VHM
Verzinkboorpunthoek	90
Norm	Fabrieksnorm

Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Inwendige koeling	nee
Schacht	GARANT TopCut
Producttype	Snij-inzetdeel voor het verzinken

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	12 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	S
GG(G)	geschikt	35 m/min	K
CuZn	geschikt	70 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		