

**Garant****Verzinkboor, HB740, Ø D: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	210410 25
GTIN	4045197804297
Artikelklasse	21M

**Technische beschrijving**

Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,8 mm
voor DIN-cilinderkopbouten	M12
Aantal snijkanten Z	3
Verzink-Ø	25 mm
Koplengte l	28 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Snijlengte	15 mm
Schacht-Ø	11,2 mm
Serie	TopCut
Opnamegrootte	16 mm
Coating	TiAlN
Soort	HB740
Snijmateriaal	VHM
Verzinkboorpunthoek	90
Norm	Fabrieksnorm

Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Inwendige koeling	nee
Schacht	GARANT TopCut
Producttype	Snij-inzetdeel voor het verzinken

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	10 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	12 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	S
GG(G)	geschikt	35 m/min	K
CuZn	geschikt	70 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		