



Rolbandmaat Vario nauwkeurigheid 1, Bandlengte: 8m



Bestelgegevens

Bestelnummer	462090 8
GTIN	4007368112259
Artikelklasse	46M

Omschrijving

Uitvoering:

Een bijzonder lichte en handzame bandmaat voor professioneel gebruik. Behuizing van glasvezelversterkte polyamide. **Met blokkering en automatische terugloop.** Glijlagers van het speciale materiaal TRIBOCOMP® met Teflon zorgen voor **zachte glijeigenschappen** en een buitengewoon lichte loop. Innovatieve demper van speciaal rubber absorbeert de energie van de terugslag en ontziet de pols. Een speciale kleurloze lak beschermt de band effectief tegen slijtage. De **extra ontspiegeling** zorgt voor een goed zicht onder alle lichtomstandigheden.

Technische beschrijving

Bandlengte	8 m
Bandbreedte	19 mm
Behuizing hoogte	75 mm
Behuizing lengte	76 mm
Behuizing breedte	32 mm
Norm	EG I
Kalibratie	G1
Producttype	Meetband

Dienstverlening

KalibratieRolbandmaat Maximale lengte 10 m

026240 10