

**Garant****Elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 30Nm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 655550 30     |
| GTIN          | 4045197804310 |
| Artikelklasse | 61E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige, elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok. Stalen behuizing, mat verchromd, vaste omschakelbare ratel met uitwerper. Digitale weergave van de Nm-waarde en accuweergave. Een bedieningstoets voor inschakelen en reset, automatisch uitschakelen na 2 minuten.

**Maateenheid:** Nm, lbfft.

- **Omschakelbare ratel met uitwerper.**
- **Display met accuweergave.**
- **Een toets voor On / Reset.**
- **Mini-USB-aansluiting voor het laden.**
- **Ergonomisch gevormde handgreep.**

2,8 inch TFT-display met dubbele schaal (Nm-lbfft).

**Functie:**

Aflezen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde voor latere aflezing wordt vastgehouden.

**Weergave:** Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).

**Toepassing:**

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nauwkeurigheid:**

Rechtsom  $\pm 2\%$ , linksom  $\pm 3\%$ .

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$L_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Levering:**

Mini-USB-laadkabel voor TFT-display. Inclusief stevige kunststof koffer

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

|   |                          |
|---|--------------------------|
| maximaal draaimoment  | 30 Nm                    |
| Gewicht   | 700 g                    |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment                                | $\pm 2$ %                |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment                                | $\pm 3$ %                |
| Resolutie   | 0,01 Nm                  |
| Aandrijfvierkant  | 1/4 inch                 |
| Draaimomentbereik   | 6 - 30 Nm                |
| Draaimomentbereik   | 4 - 22 lbfft             |
| Displaydiagonaal  | 2,8 inch                 |
| Aantal inbegrepen batterijen                                  | 1                        |
| Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [ $l_3$ ] | 269 mm                   |
| Verstelbaarheid activeringswaarde                             | niet verstelbaar         |
| Aansluitingsvorm  | Aandrijfvierkant (ratel) |
| Norm  | DIN EN ISO 6789          |
| Weergave  | Digitaal                 |
| Feedback  | weergevend               |
| Aflezingsomschakelbaar  | Nm                       |
| Totale lengte L   | 345 mm                   |
| Meetmethode   | Draaimoment              |
| Instelling van de activeringswaarde                           | Sleepwijzer              |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kalibratie              | O3                           |
| Aanhaalrichting         | Rechtsom en linksom aanhalen |
| Testrapport             | Testrapport van de producent |
| Gegevens rapporteerbaar | nee                          |
| Meettechniek            | elektronisch                 |
| Batterijtype            | LR3                          |
| Energievoorziening      | Batterijvoeding              |
| Producttype             | Momentsleutel                |

### Dienstverlening

|   |               |
|---|---------------|
| DAkS-kalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm | 020040 1000/2 |
| KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm       | 020030 400/2  |

### Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Coin-Driver kort Steellengte 45 mm                              | 664311 45  |
| Reservedelen-assortiment voor ratels Aandrijfviervkant 1/4 inch | 655556 1/4 |
| Coin-Driver Steellengte 45 mm                                   | 664310 45  |