

Garant**Elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 50Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	655550 50
GTIN	4045197804327
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst nauwkeurige, elektronische momentsleutel met digitale schaalmeetklok. Stalen behuizing, mat verchromd, vaste omschakelbare ratel met uitwerper. Digitale weergave van de Nm-waarde en accuweergave. Een bedieningstoets voor inschakelen en reset, automatisch uitschakelen na 2 minuten.

Maateenheid: Nm, lbfft.

- **Omschakelbare ratel met uitwerper.**
- **Display met accuweergave.**
- **Een toets voor On / Reset.**
- **Mini-USB-aansluiting voor het laden.**
- **Ergonomisch gevormde handgreep.**

2,8 inch TFT-display met dubbele schaal (Nm-lbfft).

Functie:

Aflezen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde voor latere aflezing wordt vastgehouden.

Weergave: Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).

Toepassing:

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Rechtsom $\pm 2\%$, linksom $\pm 3\%$.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Levering:

Mini-USB-laadkabel voor TFT-display. Inclusief stevige kunststof koffer

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Resolutie	0,01 Nm
Gewicht	860 g
maximaal draaimoment	50 Nm
Draaimomentbereik	10 - 50 Nm
Draaimomentbereik	8 - 37 lbfft
Displaydiagonaal	2,8 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Feedback	weergevend
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Totale lengte L	388 mm
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l_3]	307 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Weergave	Digitaal
Norm	DIN EN ISO 6789

Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	elektronisch
Batterijtype	LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2
DAkKS-kalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020040 1000/2

Accessoires

Coin-Driver Steellengte 45 mm	664310 45
Reservedelen-assortiment voor ratels Aandrijfviervkant 3/8-50 inch	655556 3/8-50
Coin-Driver kort Steellengte 45 mm	664311 45