

AEG

Accu-boorschroefmachine, Type: BS14G3



Bestelgegevens

Bestelnummer	070221 BS14G3
GTIN	4002395811199
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

AEG – accu-boorschroefmachine

- Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
- FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
- Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.
- Led-verlichting van het werkgebied.
- 23-Traps draaimomentinstelling plus boorstand.
- Snelspanboorhouder 13 mm.

Norm:

- Robuuste, handzame accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend.
- FIXTEC-snelspanboorhouder met asvergrendeling.
- Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

Levering:

Inclusief lader, transportkoffer.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073820 en nr. 073841 e.v.

Verpakking: Transportkoffer

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: AEG type C 14 V

Fabrikantnummer: BS 14 G3
 Motortype: 2-polige motor
 Aantal inbegrepen accu's: 2
 Accutype: Lithium-ion
 Accuspanning: 14,4 V
 Maximaal draaimoment hard: 36 Nm

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Fabrikantnummer	BS 14 G3
Accuspanning	14,4 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	12 mm
Maximaal draaimoment hard	36 Nm
Gewicht	1,5 kg
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 400 min ⁻¹
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	32 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type C 14 V
Motortype	2-polige motor
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Typisch gebruik	Strong
Verpakking	Transportkoffer
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Schroefmachine

Accessoires

Li-ion System GBS Accutype / accuspanning AA14	073820 AA14
--	-------------

Acculader Type BL1218	073841 BL1218
Li-ion System GBS Accutype / accuspanning AC14	073820 AC14
Haakse schroefadapter Type OSD2	073920 OSD2
Haakse schroefadapter Type WB1	073920 WB1
Acculader Type BL1418	073841 BL1418