



Stiftrees Z staal – grof, HM, Type: A1020



Bestelgegevens

Bestelnummer	540740 A1020
GTIN	4045197804723
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Technische beschrijving

Totale lengte	64 mm
Vorm	A1020
Vertanding afkorting	Z staal
Kop-Ø	9,6 mm
Vormbeschrijving	Cilinder
Vertandingsfijnheidsgraad	grof

Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	19 mm
Serie	Vertanding Z staal
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		