



## Stiftrees Z staal – grof, HM, Type: C1020



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 540740 C1020  |
| GTIN          | 4045197804808 |
| Artikelklasse | 52D           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

#### Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

### Technische beschrijving

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Kop-Ø                    | 9,6 mm  |
| Verandingsfijnheidsgraad | grof    |
| Vorm                     | C1020   |
| Schacht-Ø                | 6 mm    |
| Totale lengte            | 64 mm   |
| Veranding afkorting      | Z staal |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Vormbeschrijving | Cilindrisch rond   |
| Koplengte        | 19 mm              |
| Serie            | Vertanding Z staal |
| Snijmateriaal    | HM                 |
| Producttype      | Stiftrees          |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt     |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt     |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt     |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt     |                |          |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt     |                |          |
| GG(G)                          | geschikt     |                |          |