



## Stiftrees Z staal – grof, HM, Type: C1225



### Bestelgegevens

Bestelnummer	540740 C1225
GTIN	4045197804815
Artikelklasse	52D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

#### Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

### Technische beschrijving

Kop-Ø	12,7 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vorm	C1225
Totale lengte	70 mm
Vertanding afkorting	Z staal
Schacht-Ø	6 mm

Vormbeschrijving	Cilindrisch rond
Koplengte	25 mm
Serie	Vertanding Z staal
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		