



Stiftrees Z staal – grof, HM, Type: F1020



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 540740 F1020 |
| GTIN | 4045197804884 |
| Artikelklasse | 52D |

Omschrijving

Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------|
| Vertandingsfijnheidsgraad | grof |
| Kop-Ø | 9,6 mm |
| Vorm | F1020 |
| Vormbeschrijving | Ronde top |
| Vertanding afkorting | Z staal |
| Totale lengte | 64 mm |

| | |
|---------------|--------------------|
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Koplengte | 19 mm |
| Serie | Vertanding Z staal |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Stiftrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |