



## Stiftrees Z staal – grof, HM, Type: G1020



### Bestelgegevens

Bestelnummer	540740 G1020
GTIN	4045197804914
Artikelklasse	52D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De innovatieve tandgeometrie maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

#### Toepassing:

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

### Technische beschrijving

Vertanding afkorting	Z staal
Kop-Ø	9,6 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Vorm	G1020
Vormbeschrijving	Spitsboog

Totale lengte	64 mm
Koplengte	19 mm
Serie	Vertanding Z staal
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		