

**Stiftrees Z staal – grof, HM, Type: L1230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540740 L1230
GTIN	4045197804945
Artikelklasse	52D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**De innovatieve tandgeometrie** maakt een **zeer grote verspaningscapaciteit** in combinatie met een **rustige loop en goede geleidbaarheid** mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-Ø 6 mm.

**Toepassing:**

Geoptimaliseerd voor de bewerking van **staal en gietstaal**.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z staal
Vertandingsfijnheidsgraad	grof
Kop-Ø	13,2 mm
Totale lengte	77 mm
Vormbeschrijving	Conisch ronde top

Vorm	L1230
Koplengte	32 mm
Serie	Vertanding Z staal
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
GG(G)	geschikt		